

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6748.500 Standpulte TP

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6748.500 - Standpulte TP

Standpulte TP, montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Werkzeuglose Montage des Deckels durch Deckelaufsteller. Kompatibilität zum TS 8 Systemzubehör, wie z. B. Sockel und Kabeleinführungshüllen.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.-Nr. | TP 6748.500 |
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm |
| Oberfläche | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss Montageplatte Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell Boden offen für individuelle Kabeleinführung |
| Abmessung | Breite: 800 mm Höhe: 973 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 730 mm x 900 mm |
| Tiefe oben | 500 mm |
| Tiefe unten | 400 mm |
| Anzahl Türen | 1 |
| IK-Code | IK08 |
| Hinweis zur Best.-Nr. | Bei 2-türiger Variante ist die Bodenöffnung zweigeteilt, es werden 2 VE Bodenbleche benötigt. |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 800 mm Höhe: 973 mm Tiefe oben: 500 mm Tiefe unten: 400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 62 kg |
| Nettogewicht | 58.9 |
| Bruttogewicht | 63.5 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177601215 |
| E-Number Sweden | E3404469 |
| ETIM 7.0 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|