

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7752.950 ESD-Anschlusspunkt

Stand: 27.09.2024 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7752.950 - ESD-Anschlusspunkt

Zum Schutz empfindlicher elektronische Komponenten, kann über diesen genormten Anschlusspunkt (Druckknopf) ein Potenzialausgleich hergestellt werden.



Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7752.950
Produktbeschreibung	Bei Wartungs- oder Umbauarbeiten am Schrank kann es zu gefährlich hohen Potenzialunterschieden kommen. Um empfindliche elektronische Komponenten zu schützen, kann ein Potenzialausgleich über diesen genormten Anschlusspunkt (Druckknopf) hergestellt werden. Der Anschlusspunkt wird direkt leitend mit dem Schrankrahmen mittels zwei Schrauben verbunden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0.035 kg
Nettogewicht	0.032
Bruttogewicht	0.035
CFP/VE (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse	Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177325227

Eigenschaften

ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Ausschreibungstext

ESD-Anschlusspunkt

ESD-Anschlusspunkt zum Anklippen von Druckknöpfen mit 10 mm Durchmesser. Der ESD-Anschlusspunkt wird mit zwei Schrauben leitend mit dem Schrankrahmen verbunden.