

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.150 Établi de montage

État: 19.10.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.150 - Établi de montage

Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|---|
| Référence | AS 4050.150 |
| Modèle | 150 MN (réglage d'inclinaison manuel) |
| Description produit | Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité. |
| Avantages | Permet un travail ergonomique et respectueux pour le dos Peut être placé à n'importe quel endroit de l'atelier car indépendant du réseau électrique Encombrement minimal lorsqu'il est inutilisé Déplacement simple à l'aide de 4 roues de guidage pouvant être bloquées Fixation personnalisée des plaques de montage à l'aide de serrages rapides |
| Caractéristiques techniques | Réglage d'inclinaison env. 0 – 80° |
| Composition de la livraison | Établi de montage 1 kit de serrage par le bas 1 kit de serrage par le haut |
| Remarque | Avec l'extension en largeur de l'établi de montage, il est possible d'obtenir une surface d'usinage max. de 1900 x 1900 mm. |
| Dimensions machine | Largeur: 1.400 mm Profondeur: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | Largeur: 1.110 mm Hauteur: 1.900 mm |
| Dimensions support surface min. | Largeur: 1.110 mm Hauteur: 1.230 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Hauteur de travail | Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 138 kg |
| Poids net | 123 |
| Poids brut | 138 |
| Numéro du tarif douanier | 84279000 |
| EAN | 4028177804609 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ETIM 7.0 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |

Approbation

Explications

Déclaration de conformité