

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9676.700 Anschlussplatte

Stand: 27.09.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.700 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9676.700
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material	Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben) Gewindestift
Montagehinweis	Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Anzahl Schienen pro Leiter	2
Abmessung	Gewinde: M12
Befestigungsmaß	20 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0.62 kg
Nettogewicht	0.6
Bruttogewicht	0.612
Kupferanteil (kg/Stück)	0.49
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177625754
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613

# Approbationen

---

Approbationen

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK