

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.310 Adaptateurs OM

État: 27.09.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.310 - Adaptateurs OM avec câbles de raccordement



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | SV 9340.310 |
| Product modification | Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen. |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | Châssis : RAL 7035 |
| Câbles de raccordement (AWG) | AWG 12 |
| Courant nominal max. | 25 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 32 A, NHJH/7 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Longueur du câble de raccordement | 130 mm |
| Type de rail porteur | TS 45C |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Dimensions | Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 1 / 10 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 0,26 kg |
| Poids net | 0.245 |
| Poids brut | 0.26 |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.036 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| EAN | 4028177502505 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |