

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.020

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3

État: 27.09.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.020 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – tailles 00 à 3 avec surveillance électronique des fusibles

## Caractéristiques

Référence	SV 9343.020
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 13 mm Hauteur de la zone de serrage: 13 mm
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	160 A
Pour HPC de taille	00
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Tension nominale	400 V - 690 V, 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	1,5 kg

# Caractéristiques

---

Poids net	1
Poids brut	1.02
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.2
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540286
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

# Approbation

---

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK