

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3114.200 Thermostat digital

État: 27.09.2024 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3114.200 - Thermostat digital

Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique.

## Caractéristiques

Référence	SK 3114.200
Description produit	Pour le montage dans la porte ou dans le panneau latéral de l'armoire électrique.
Caractéristiques techniques	Affichage à 3 chiffres de 7 segments Commutable de °C/°F Avec sonde NTC de 1800 mm de longueur Deux sorties de relais avec contact inverseur et contact à fermeture (charge de contact max. 230 V, 6 A) Différence de commutation librement sélectionnée
Couleur	RAL 7035
Plage de température de fonctionnement	0 °C...50 °C
Plage de réglage	5 °C...55 °C
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Plage de température de stockage	-20 °C...70 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,26 kg
Poids net	0.258
Poids brut	0.259
Numéro du tarif douanier	90321020
EAN	4028177631434
ETIM 8	EC004587
ETIM 7.0	EC002014
ECLASS 8.0	27210707

# Approbation

---

Approbation

UR

---

Certificats

EAC

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK