


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.851

电缆固定螺栓，黄铜

状态: 2025-2-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.851 - 电缆固定螺栓，黄铜

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

型号	SZ 2411.851
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	黄铜 密封件：CR/NBR
表面	镀镍
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟）
尺寸	高度: 43 mm
螺纹	M40 x 1.5
螺纹长度	9 mm
最小电缆直径	19 mm
最大电缆直径	28 mm
工作温度范围	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
扳手开口宽度	43 mm
尺寸	螺纹: M40 x 1.5 螺纹长度: 9 mm

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	4 件
净重	0.64
毛重	0.692
税率号	73269098
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

批准

批准	UL + C-UL (listed) VDE
解释	符合性声明 符合性声明 UK
