


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 Option taraudage

État: 27.09.2024 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Option taraudage pour Perforex LC 3030

Option taraudage pour centres d'usinage laser Perforex LC avec tarauds et mandrins M3 à M10.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.318
Modèle	Magasin à outils embarqué avec 6 emplacements de stockage Porte-outil Moteur additionnel
Description produit	Pour la réalisation de taraudages avec le centre d'usinage laser Perforex LC.
Avantages	Usinage de projets avec taraudages possible Passage automatique rapide de la fonction laser à la fonction taraudage grâce à la présence d'une tête d'usinage complémentaire
Composition de la livraison	Taraud Dispositifs de serrage pour M3 – M10 inclus
Hauteur usinable (max.)	600 mm
Épaisseur de matériau	5 mm
Pour référence(s)	4050330
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	78
Poids brut	78
Numéro du tarif douanier	84669360
EAN	4028177806658
ETIM 7.0	EC000000

Caractéristiques

ECLASS 8.0

36600890