


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.320

EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.320 - EMC（电磁兼容） 电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

特征

型号	SZ 2843.320
型式	电缆固定螺栓，公制
产品描述	接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层，从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层，由此形成导通连接。
材料	黄铜 密封件：CR/NBR
表面	镀镍
说明	最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套
最小电缆直径	15 mm
最大电缆直径	21 mm
防护等级 IP69K	IP 69K
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 68
屏蔽直径（最小）	10 mm
包装单元	1 件
重量/包装	0.1 kg
净重	0.1
毛重	0.1
税率号	73269098
EAN	4028177233676

特征

E-Number Sweden	E1703719
ETIM 8	EC000441
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

批准

批准	UL + C-UL (listed) VDE
----	---------------------------

解释	符合性声明
----	-------