

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.900

Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2024-7-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.900 - Blue e+ 过滤器风扇 采用 EC 技术

Blue e+ 过滤器风扇采用了 EC 技术的高能效设计，不仅自带物联网功能，还具有许多其他优点：更好的节能、监控和可持续性效果以及更高的气流量（175 - 1,160 m³/h）。



特征

型号	SK 3243.900
您的获益	<p>在交付条件下选用折叠式过滤器，可实现最高的空气性能 宽范围输入 100 - 240 V</p> <p>借助IoT物联网连接技术可实现过滤垫自动清洁、过滤器维护显示、 紧急冷却等独有功能</p> <p>由于百叶格栅上采用了新的开启机制，因此可以轻松更换过滤垫 通过优化的锁钩，可以更快地安装在机柜上</p> <p>斜流风扇技术可提高压力稳定性，确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装</p>
颜色	RAL 7035
供货范围	已安装完毕的单元，包含折叠式过滤器
风扇	对角，EC 电机
自由送风时的气流量（带无纺纤维 过滤垫	在 50 Hz 条件下: 540 m ³ /h
自由送风时的气流量（带折叠式过 滤垫）	在 50 Hz 条件下: 625 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 625 m ³ /h

特征

使用相应输出过滤器（包括折叠式过滤垫）时的气流量	在 50 Hz 条件下: 444 m ³ /h
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 P _{el}	在 50 Hz 条件下: 55.1 kW
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.88 A
尺寸	宽度: 323 mm 高度: 323 mm 深度: 156.5 mm
安装深度	136.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP55, 带折叠式过滤垫和吸附垫 IP56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 UL Type 3、3R、4、4X, 带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 65 dB(A)
接口	0 - 10 V/PWM 输入端 转速输出 无电势故障报警触点 RS485 (ModBus)
重量/包装	2.6 kg
包装单元	1 件

特征

税率号	84145915
EAN	4028177997929
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
----	---