

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.114

Výměník tepla vzduch-voda

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.114 - Výměník tepla vzduch-voda střešní montáž

Pro montáž na střešní plech. Chladicí výkon 1,87 kW – 4 kW. Stupeň krytí standardně IP 55.
K použití zejména v náročných podmínkách. Flexibilní možnosti připojení vody.

Funkce

| | |
|----------------------------------|---|
| Obj. č. | SK 3209.114 |
| Provedení | Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571) |
| Popis výrobku | Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Výměník tepla vzduch/voda se namontuje na střechu rozváděčové skříně a má flexibilní možnosti připojení vody. |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Těsnicí vložka Upevňovací materiál |
| Celkový chladicí výkon | L 35 W 10 při 400 l/h: 1,88 kW |
| Jmenovité provozní napětí | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 98 W Při 60 Hz: 115 W |
| Přípustný provozní tlak (p max.) | 1 - 10 bar |
| Způsob (elektrického) připojení | Nasazovací připojovací svorkovnice |
| Doba zapnutí | 100 % |
| Chladicí médium | Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách) |
| Teplota přívodní vody | 1 °C...30 °C |
| Přípojky vody | ½" hadicový trn G ¾" vnější závit |
| Regulace teploty | Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C) |
| Rozsah provozních teplot | 1 °C...70 °C |

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Rozměry | Šířka: 597 mm Výška: 417 mm Hloubka: 475 mm |
| Poznámka k obj. č. | Dodací lhůta na vyžádání |
| Stupeň krytí | IP 65 možné na vyžádání |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 4 A |
| Rozsah regulace | 20 °C...55 °C |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 27,5 kg |
| Netto hmotnost | 35 |
| Brutto hmotnost | 35.25 |
| Číslo celní sazby | 84158300 |
| EAN | 4028177429888 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ETIM 7.0 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|