


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.108

Perforex BC 1008 HS 铣削加工中心

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.108 - Perforex BC 1008 HS 铣削加工中心

标配双门的宽大工件支架。尤为适用于加工一体焊接的箱体。

特征

型号	AS 4050.108
型式	电动高度调节 2200 mm 箱体加工 平板件加工 双门 获得专利的压力板内嵌铣切金属屑抽吸装置 高性能转轴确保最小量润滑油使用 自动检测工具 DIN 工具 气动夹紧装置
产品描述	该 Perforex BC 1008 HS 钻铣中心是加工不可拆卸或完整焊接的控制柜的理想选择。通过加工区域内两扇可折叠的门可以轻松夹紧最大为 2300 x 1600 mm（宽x高）的机箱。
您的获益	投资回报可在短期内实现 (ROI) 且显著提高竞争力 极短的运行时间并且同时具有同等优质的加工品质 快速、精确、可靠作业 简单易学且可远程维护的车间编程软件 软件可以连接到网络且具备中央数据库 可编程的生产任务可立即执行并可重复使用
供货范围	Perforex BC 可根据项目信息进行配置
材料可加工	铝 钢 不锈钢 塑料 铜

特征

机器选配件	夹紧高度扩展 4050.035
机器控制装置	车间编程 4 轴 CNC 控制装置 带 24" 显示器的威图选装操作面板
安全	带光学保护装置的防护栅栏 后部防护栏
接口	连接至不同 CAD 系统 接收 DXF 格式 EPLAN Pro Panel 威图配置系统
说明	保留技术更改权利
安置面积	宽度: 4,600 mm 高度: 2,410 mm 深度: 4,600 mm
压缩空气接口	6 巴
刀座数量	20
Tool holder (Pick-up-System)	是的
控制电压 (DC)	24 V
额定电流 最大	32 A
额定工作电压	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	宽度: 2,300 mm 高度: 1,600 mm 深度: 2,200 mm
Maximum machinable area for cubic parts	宽度: 2,300 mm 高度: 1,600 mm
Dimensions clamped panels	宽度: 2,300 mm 高度: 1,550 mm

特征

Maximum machinable area for enclosure panels	宽度: 2,300 mm 高度: 1,700 mm
--	------------------------------

安置面积	宽度: 4,600 mm 高度: 2,410 mm 深度: 4,600 mm
------	--

包装单元	1 件
------	-----

重量/包装	2,700 kg
-------	----------

净重	3200
----	------

毛重	3200
----	------

税率号	84571090
-----	----------

EAN	4028177804548
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000000
----------	----------

ECLASS 8.0	36600890
------------	----------
