


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Krimpovací stroj R8 E

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Krimpovací stroj R8 E

Elektricky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro izolované dutinky svázané v kotouči.



Funkce

| | |
|---------------------------|--|
| Obj. č. | AS 4050.454 |
| Provedení | Dotykový displej |
| Popis výrobku | Elektricky poháněný odizolační a krimpovací poloautomat pro izolované dutinky svázané v kotouči. |
| Výhody | Snadný provoz Rychlé přenastavení Flexibilní použití v dílně Rychlá výměna spotřebních materiálů |
| Technické údaje | Rozsah krimpování 0,5 – 2,5 mm ² (AWG 20 – 14) Délka krimpování 8 mm (0,31 in.) Zaváděcí délka 40 mm (1.57 in.) |
| Poznámka | Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání |
| Rozměry | Šířka: 288 mm Výška: 230 mm Hloubka: 345 mm |
| Jmenovité provozní napětí | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Elektrický příkon | 100 VA |
| Lisování | lichoběžníkové |
| Pracovní cyklus | 1,8 s |
| Balení | 1 ks |

Funkce

| | |
|-------------------|---------------|
| Hmotnost/balení | 16 kg |
| Netto hmotnost | 16 |
| Brutto hmotnost | 16 |
| Číslo celní sazby | 84798997 |
| EAN | 4028177813465 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ETIM 7.0 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |