


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.005

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu

Stát: 26.6.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.005 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů vč. polohovací pomůcky pro snadnou montáž skříně.

Funkce

Obj. č.	VX 8660.005
Výhody	Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové kryty Včetně upevňovacího materiálu 4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW Šířka: = 1.000 mm

Funkce

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Hmotnost/balení	6,19 kg
Balení	2 ks
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177978089
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003