

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9521.000**

**Polykarbonátové skřínky PK**

Stát: 26.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9521.000 - Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.

## Funkce

Obj. č.	PK 9521.000
Provedení	null
Materiál	Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 254 mm Výška: 180 mm Hloubka: 111 mm
Rozsah provozních teplot	-35 °C...80 °C
Základní materiál	Polykarbonát
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,94 kg
Netto hmotnost	0.824
Brutto hmotnost	0.94

# Funkce

---

Číslo celní sazby	94037000
EAN	4028177139770
E-Number Sweden	E3404595
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Schválení

---

Schválení	C-UL DNV-GL UL
Vysvětlení	Prohlášení o shodě