


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9523.000

Polykarbonátové skřínky PK

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9523.000 - Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.

Funkce

Obj. č.	PK 9523.000
Provedení	null
Materiál	Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě Šrouby krytu: polyamid Izolační ucpávky: polyetylén
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Šrouby krytu Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
Protection category NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 360 mm Výška: 254 mm Hloubka: 111 mm
Rozsah provozních teplot	-35 °C...80 °C
Základní materiál	Polykarbonát
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	1,62 kg
Netto hmotnost	1.421
Brutto hmotnost	1.621

Funkce

Číslo celní sazby	94037000
EAN	4028177139855
E-Number Sweden	E3404598
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Schválení	C-UL DNV-GL UL
Vysvětlení	Prohlášení o shodě