


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.025

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu

Stát: 13.7.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.025 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů vč. polohovací pomůcky pro snadnou montáž skříně.

Funkce

Obj. č.	VX 8660.025
Výhody	Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové kryty Včetně upevňovacího materiálu 4 rohové díly podstavce, výška 200 mm 1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 200 mm

Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Šířka: = 1.200 mm
------------	---

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
--------------------------	-----------------

Hmotnost/balení	11,7 kg
-----------------	---------

Balení	2 ks
--------	------

Číslo celní sazby	94039910
-------------------	----------

EAN	4028177978171
-----	---------------

ETIM 8	EC000721
--------	----------

ETIM 7.0	EC000721
----------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------
