

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.450 OM adaptéry

Stát: 26.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.450 - OM adaptéry s připojovacími vodiči



Funkce

Obj. č.	SV 9340.450
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 6
Jmenovitý proud max.	65 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Délka přívodního kabelu	130 mm
Typ DIN lišty	TS 55E TS 55D-V
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů	3 póly
Opěra nosného rámu	Ano
Rozměry	Šířka: 55 mm Výška: 272 mm

Funkce

Počet nosných lišt / výška	2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)	55 mm x 237 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,4 kg
Netto hmotnost	0.399
Brutto hmotnost	0.405
Podíl mědi (kg / ks)	0.116
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177502550
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Schválení

Schválení	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK