

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 1682.600 Tastergehäuse HD

Stand: 19.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1682.600 - Tastergehäuse HD

Gehäuse mit zwei Ausbrüchen für Taster, abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel. Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss.

Eigenschaften

Best.-Nr.	HD 1682.600
Ausführung	Hygienic Design Gehäuse
Produktbeschreibung	Gehäuseneigung 3° nach vorne
Material	Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Verschlusschraube: Edelstahl Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Deckel mit Tasterausschnitt Dichtung und Verschlusschraube (beiliegend)
Abmessung	Breite vorne: 100 mm Breite hinten: 122 mm Höhe vorne: 160 mm Höhe hinten: 182 mm Tiefe: 90 mm
Rastermaß	60 mm
Ausbrüche (Anzahl x Ø)	2 x 22,5 mm
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss	Ausführung Verschluss: Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss Anzahl Verschlüsse: 4
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66 IP X9

Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
----------------	--

Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
-------------------------	--

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Gewicht/VE	1,3 kg
------------	--------

Zolltarifnummer	94039910
-----------------	----------

EAN	4028177958678
-----	---------------

ETIM 8	EC002713
--------	----------

ETIM 7.0	EC002713
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

Ausschreibungstext

HD Tastergehäuse

Gehäuse bestehend aus Korpus und Deckel
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender, herausnehmbarer blauer Silikondichtung
konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600

Gehäuse um 3° geneigt zur optimalen Reinigung,
Übereinstimmend mit EHEDG Richtlinien

Deckel aufliegend, um 3° geneigt,
mit zwei Ausbrüchen je 22,5 mm für Taster
vier hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit
Dichtungsring zwischen Schraubenkopf und Deckel,
Schutzleiteranschluß in Deckel und Korpus

Material:

Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm

Verschlussschraube: Edelstahl

Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600

Oberflächenausführung:

Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400,
Rautiefe < 0,8 µm

Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66, IPX9

Type Rating nach UL 50E: Type 13, 3R, 4X

Artikelnummer: 1682600

Abmessungen (B x H x T): 100 x 160 x 90 mm