

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## HD 2410.031 Kabelverschraubung HD

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 2410.031 - Kabelverschraubung HD

Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Best.-Nr.           | HD 2410.031  |
| Ausführung          | Standard   |
| Produktbeschreibung | Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.  |
| Nutzen              | Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche.<br>Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen. |
| Einsatzgebiete      | Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln<br>Reinraumtechnik (z. B. Pharma)<br>Biotechnologie<br>Chemische Industrie   |
| Material            | Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)<br>Dichtung: EPDM, konform zu FDA 21 CFR 177.2600  |
| Lieferumfang        | Inkl. Gegenmutter  |
| Abmessung           | Gewinde: M25 x 1,5   |

# Eigenschaften

---

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Für Kabel-Ø                  | 12 - 17 mm                  |
| Betriebstemperaturbereich    | -20 °C...100 °C             |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Verpackungseinheit           | 5 Stück                     |
| Gewicht/VE                   | 0,545 kg                    |
| Zolltarifnummer              | 73181900                    |
| EAN                          | 4028177928695               |
| ETIM 7.0                     | EC000441                    |
| ECLASS 8.0                   | 27149109                    |

# Approbationen

---

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
|---------------|---------------------------|