

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2500.214 Systemleuchte LED

Stand: 19.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.214 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2500.214
Ausführung	mit Steckdose
Nutzen	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung	Steckdose 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Lichtverteilung
Material	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe	Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung	11 W
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 3-polig Durchgangsverdrahtung, 3-polig Türpositionsschalter
Schutzklasse Überspannungsschutz	II
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Leuchten-Montageart	Verschrauben Clip-Befestigung
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit it Phase zu Erde	2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	300 V AC
Einbaumöglichkeiten	Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster

# Eigenschaften

Lichtstrom	900 lm
Lichtfarbe	4000 K (neutralweiß)
Hinweis	Anschlusszubehör separat bestellen
Abmessung	Breite: 437 mm Höhe: 80 mm Tiefe: 44 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...55 °C
Steckdosen	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ausführung Steckdose	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,614 kg
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177811324
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Approbationen

Approbationen	ENEC UL
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK