


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 2576.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 20.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2576.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AX 2576.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 10 x M16 8 x M20 18 x M25 4 x M32 4 x M40
Abmessung	Breite: 401 mm Tiefe: 221 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX
Flanschplatte	Größe: 6
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12K
Anzahl Vorprägungen	2 10 8 18 4 4

# Eigenschaften

---

Metrischer Durchmesser	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Gewicht/VE	1,41 kg
------------	---------

---

Zolltarifnummer	73269098
-----------------	----------

---

EAN	4028177925281
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465300
-----------------	----------

---

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

---

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------