

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3201.800

# Klima-Modulkonzept Klimatür VX25

Stand: 17.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3201.800 - Klima-Modulkonzept Klimatür VX25 zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3201.800
Produktbeschreibung	Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX. Die Klimatüren fügen sich optimal in das gesamte Schrankbild ein.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Klimatür ohne vormontiertes Kühlmodul 180°-Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 130°
Hinweis zur Best.-Nr.	Passend für VX Schränke Bei 1200 mm breiten VX Schränken kann die vorhandene Anschlagtür verwendet werden – unabhängig von der Geräteposition links oder rechts Türanschlag rechts
Passend für	Gehäusotyp: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Gehäusotyp: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	19 kg
EAN	4028177925694
ETIM 7.0	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

## Approbationen

# Approbationen

---

Zertifikate

EAC

---

Erklärungen

Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung

## Ausschreibungstext

SK 3201.800

Klima-Modulkonzept Klimatüren zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zur Aufnahme von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Passend für Gehäuse: VX

Abmessungen BxH [mm]: 600/1200x1800

Türanschlag: rechts