

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



HD 1684.600 Tastergehäuse HD

Stand: 19.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1684.600 - Tastergehäuse HD

Gehäuse mit vier Ausbrüchen für Taster, abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Rundum spaltfrei anliegende Silikondichtung zwischen Gehäuse und Deckel. Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss.

Eigenschaften

Best.-Nr.	HD 1684.600
Ausführung	Hygienic Design Gehäuse
Produktbeschreibung	Gehäuseneigung 3° nach vorne
Material	Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Verschlusschraube: Edelstahl Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Deckel mit Tasterausschnitt Dichtung und Verschlusschraube (beiliegend)
Abmessung	Breite vorne: 100 mm Breite hinten: 122 mm Höhe vorne: 280 mm Höhe hinten: 302 mm Tiefe: 90 mm
Rastermaß	60 mm
Ausbrüche (Anzahl x Ø)	4 x 22,5 mm
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss	Ausführung Verschluss: Hygienegerechter Sechskant-Schnellverschluss Anzahl Verschlüsse: 4
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66 IP X9

Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	1,98 kg
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177958692
ETIM 8	EC002713
ETIM 7.0	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

HD Tastergehäuse

Gehäuse bestehend aus Korpus und Deckel
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender, herausnehmbarer blauer Silikondichtung
konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Gehäuse um 3° geneigt zur optimalen Reinigung,

Übereinstimmend mit EHEDG Richtlinien
Deckel aufliegend, um 3° geneigt,
mit vier Ausbrüchen je 22,5 mm für Taster
vier hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit
Dichtungsring zwischen Schraubenkopf und Deckel,
Schutzleiteranschluß in Deckel und Korpus
Material:
Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberflächenausführung:
Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400,
Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66, IPX9
Type Rating nach UL 50E: Type 13, 3R, 4X
Artikelnummer: 1684600
Abmessungen (B x H x T): 100 x 280 x 90 mm