

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2486.600

Innensechsrund-Blechschauben

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2486.600 - Innensechsrund-Blechschauben

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SZ 2486.600
Ausführung	Innensechsrund-Blechschauben
Produktbeschreibung	Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Einsatzgebiete	Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung	Gewinde: 5,5 Gewindelänge: 13 mm
Gewinde	5,5
Verpackungseinheit	300 Stück
Gewicht/VE	1,2 kg
Zolltarifnummer	73181900
EAN	4028177919273
ETIM 7.0	EC000889
ECLASS 8.0	23110112