

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2500.310 Systemleuchte LED

Stand: 19.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.310 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

## Eigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Best.-Nr.   | SZ 2500.310   |
| Ausführung  | mit Steckdose, mit Bewegungsmelder  |
| Nutzen  | Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank<br>Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung<br>Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall |
| Ausführung  | Bewegungsmelder<br>Steckdose<br>90° drehbare Steckverbinder<br>Verstellung Leuchtrichtung<br>Verstellung Lichtverteilung                                |
| Material  | Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium<br>Leuchtenabdeckung: Polycarbonat<br>Leuchtenenden: PC-ABS  |
| Farbe   | Gehäuse: RAL 7016   |
| Lieferumfang  | Inkl. Befestigungsschrauben   |
| Nennleistung  | 13 W  |
| Anschlussmöglichkeiten                                | Einspeisung, 3-polig<br>Durchgangsverdrahtung, 3-polig  |
| Bewegungsmelder                                       | Ja  |
| Schutzklasse<br>Überspannungsschutz                   | II  |
| Schutzklasse  | II (schutzisoliert)   |
| Leuchten-Montageart                                   | Verschrauben<br>Clip-Befestigung  |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit<br>it Phase zu Erde | 2500 V AC   |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC                                      |
| Einbaumöglichkeiten          | Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster   |
| Lichtstrom                   | 1.200 lm                                      |
| Lichtfarbe                   | 4000 K (neutralweiß)                          |
| Hinweis                      | Anschlusszubehör separat bestellen            |
| Abmessung                    | Breite: 437 mm<br>Höhe: 85 mm<br>Tiefe: 44 mm |
| Betriebstemperaturbereich    | -20 °C...55 °C                                |
| Steckdosen                   | D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)                    |
| Bemessungsbetriebsspannung   | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                |
| Ausführung Steckdose         | D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)                    |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück                                       |
| Gewicht/VE                   | 0,7 kg  |
| Zolltarifnummer              | 94054990                                      |
| EAN                          | 4028177806986                                 |
| ETIM 7.0                     | EC000321                                      |
| ECLASS 8.0                   | 27189241                                      |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CQC-CCC<br>ENEC                                   |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |