

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TP 2686.600 Standpult

Stand: 18.08.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2686.600 - Standpult Edelstahl

Standpulte aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), montagefertige Einheit mit hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Einfaches Handling durch selbsteinrastenden Deckelaufsteller. Verschluss-Einsatz austauschbar. Leichte Kabeleinführung dank geteilten Bodenblechen



## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Best.-Nr.                         | TP 2686.600   |
| Material                          | Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Tür bzw. Doppeltür und Pultdeckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm<br>Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm   |
| Oberfläche                        | Gehäuse, Tür, Pultdeckel und Bodenbleche: Strichschliff, Korn 400<br>Montageplatte: verzinkt  |
| Lieferumfang                      | Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen<br>Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss<br>Pultdeckel mit Deckelaufsteller und Vorreiber im Gehäuse verriegelt<br>Verschlüsse mit Doppelbart-Einsatz<br>Bodenbleche, geteilt<br>Montageplatte |
| Abmessung                         | Breite: 1.200 mm<br>Höhe: 960 mm  |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 1.130 mm x 780 mm   |
| Tiefe oben                        | 480 mm  |
| Tiefe unten                       | 400 mm  |
| Anzahl Türen                      | 2   |

# Eigenschaften

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55   |
| Schutzart NEMA               | NEMA 12   |
| Grundmaterial                | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)   |
| Abmessung                    | Breite: 1.200 mm<br>Höhe: 960 mm<br>Tiefe oben: 480 mm<br>Tiefe unten: 400 mm |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Gewicht/VE                   | 90,3 kg   |
| Zolltarifnummer              | 94032080  |
| EAN                          | 4028177031432   |
| ETIM 7.0                     | EC000784  |
| ECLASS 8.0                   | 27180504  |

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                         |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |