

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3057.000

Sammelschienenhalter

Stand: 26.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3057.000 - Sammelschienenhalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3057.000
Material	Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Polzahl	3-polig 150 mm
Passend für Sammelschienen	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Bemessungsstrom max.	3.000 A
Abmessung	Breite: 30 mm Höhe: 420 mm Tiefe: 170 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Gewicht/VE	4,696 kg
Nettogewicht	4.496
Bruttogewicht	4.695
Zolltarifnummer	85469010
EAN	4028177035812

Eigenschaften

ETIM 8	EC001166
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gemäß VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 3000 A

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 °C

Schienenmittenabstand: 150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm

Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm