

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3201.970 Ringkerntransformator

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.970 - Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V

Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung.  
Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3201.970
Produktbeschreibung	Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung. Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.
Technische Daten	Leistung 110 VA Spannungstoleranz $\pm 10\%$ Primäranschluss 3500 mm lang Sekundäranschluss 1500 mm lang Montage auf 35 mm Tragschiene EN 50 022
Lieferumfang	Ringkerntransformator Befestigungsmaterial
Aufrastbar auf Tragschienen TS 35	Ja
Passend für Best.-Nr.	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Abmessung	Breite: 105 mm Höhe: 123 mm Tiefe: 55 mm
Bemessungsbetriebsspannung	115 V (Primär), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (Sekundär), 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	2,23 kg
Zolltarifnummer	85043121

# Eigenschaften

---

EAN	4028177690233
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

# Approbationen

---

Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung

---