


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3452.500 Leiteranschlussklemme

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3452.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3452.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	10,5 x 11 mm
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte	16 - 50 mm ²
Für Schienenstärke	5 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Gewicht/VE	1,02 kg
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177042698
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approbationen

Approbationen	C-UR UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm

Technische Daten

Breite:18,5 mm

Höhe min.:26 mm

Höhe max.:39 mm

Anschlussart

Rundleiter: 16 - 50 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm

System:

Rittal RiLine60