


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 3458.500 Leiteranschlussklemme

Stand: 19.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3458.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3458.500
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	16,5 x 15 mm
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte	35 - 70 mm <sup>2</sup>
Für Schienenstärke	10 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Gewicht/VE	1,665 kg
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177042766
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

## Approbationen

Approbationen	C-UR UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

## Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm

Technische Daten

Breite: 24,5 mm

Höhe min.:39 mm

Höhe max.:57 mm

Anschlussart

Rundleiter: 35 - 70 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 16,5 x 15

System:

Rittal RiLine60