

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3237.300 Blue e+ Austrittsfilter

Stand: 19.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR



SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.300 - Blue e+ Austrittsfilter

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3237.300
Nutzen	Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken Werkzeuglose Montage
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter Faltenfilter
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 92 mm Ausbruch-Höhe: 92 mm
Passend für Best.-Nr.	SK 3237.7xx
Abmessung	Breite: 116,5 mm Höhe: 116,5 mm Tiefe: 33,2 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP54 mit Vliesfilter IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE	0,1 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097

Eigenschaften

EAN	4028177998438
-----	---------------

ETIM 8	EC002513
--------	----------

ETIM 7.0	EC002513
----------	----------

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
---------------	--