

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3237.400 Blue e+ Austrittsfilter

Stand: 17.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3237.400 - Blue e+ Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

Best.-Nr.	SK 3237.400
Ausführung	EMV
Nutzen	Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken Werkzeuglose Montage
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Austrittsfilter EMV-Filtermatte
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 92 mm Ausbruch-Höhe: 92 mm
Passend für Best.-Nr.	SK 3237.8xx
Abmessung	Breite: 116,5 mm Höhe: 116,5 mm Tiefe: 33,2 mm
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP54 mit Vliesfilter IP56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Gewicht/VE	0,1 kg
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177998414
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--