

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3584.020

Sammelschiene CUPONAL

Stand: 16.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3584.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3584.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Kupfer
Länge	2.400 mm
Bemessungsstrom max.	328 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	Flachkupferschienen-Breite: 30 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 5 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Gewicht/VE	54 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0.52
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK