


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.737 Aderendhülse

Stand: 12.03.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.737
Ausführung	für manuelle Konfektionierung für Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	weiß
Länge	12 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2,6 mm
Für Querschnitt	0,5 mm ²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Best.-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Bruttogewicht	0.105
Zolltarifnummer	85369010

Eigenschaften

EAN	4028177805057
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------