


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.741 Aderendhülse

Stand: 04.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.741 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.741
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	blau
Länge	12 mm
AWG	14
Innendurchmesser	4,2 mm
Für Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Best.-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Gewicht/VE	0,005 kg
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177805095
ETIM 8	EC000005

# Eigenschaften

---

ETIM 7.0	EC000005
----------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------