

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.812

Maschinengewindebohrer

Stand: 19.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.812 - Maschinengewindebohrer

Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungcenter BC, Perforex Milling Terminal MT S und Lasercenter LC.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.812
Ausführung	HSSE-V3 Vaporisiert Für Durchgangsgewinde Form B mit Schälanschnitt Hochleistungsstahl mit Vanadiumanteil
Produktbeschreibung	Maschinengewindebohrer für Perforex Bearbeitungcenter BC, Perforex Milling Terminal MT und Lasercenter LC.
Abmessung	Gewinde: M4
Bearbeitbares Material	Stahl Edelstahl Aluminium Kunststoff
Verpackungseinheit	3 Stück
Gewicht/VE	0,027 kg
Zolltarifnummer	82051000
EAN	4028177704077
ETIM 7.0	EC002155
ECLASS 8.0	36609208