


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.525 Aderendhülse

Stand: 02.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.525 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4051.525
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	blau
Länge	10 mm
AWG	14
Innendurchmesser	4,2 mm
Für Querschnitt	2,5 mm ²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Best.-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Gewicht/VE	1 kg
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815834
ETIM 8	EC000005

Eigenschaften

ETIM 7.0	EC000005
----------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------