


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.644 Aderendhülse

Stand: 18.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.644 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Best.-Nr.             | AS 4051.644   |
| Produktbeschreibung   | Mit Kunststoffkragen.   |
| Technische Daten      | Wärmebeständig bis 105 °C   |
| Material              | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen   |
| Farbe                 | rot   |
| Länge                 | 10 mm   |
| AWG                   | 18  |
| Innendurchmesser      | 3 mm  |
| Für Querschnitt       | 1 mm <sup>2</sup>   |
| DIN Farbcode          | Ja  |
| Hinweis               | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z.B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Normen                | AEH DIN 46228   |
| Passend für Best.-Nr. | 4051.205<br>4051.210  |
| Lieferform            | lose (10 VE à 100 Stück)  |
| Verpackungseinheit    | 1.000 Stück   |
| Gewicht/VE            | 1 kg  |
| Zolltarifnummer       | 85369010  |
| EAN                   | 4028177815858   |
| ETIM 7.0              | EC000005  |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

36659290

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR