

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.000

Presszange

Stand: 02.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.000 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.



Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4054.000
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte Entriegelbare Zwangssperre
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Trapez-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	seitlich
Abmessung	Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	24 - 10
Für Querschnitt	0,25 - 6 mm ²

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,439 kg
Zolltarifnummer	82032000
EAN	4028177807587
ETIM 8	EC000168
ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 8.0	21043811