

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.010 Hand-Hydraulikstanze

Stand: 26.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Hand-Hydraulikstanze

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.



Eigenschaften

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. | AS 4055.010 |
| Ausführung | mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf |
| Produktbeschreibung | Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. |
| Nutzen | Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl |
| Material | Aluminium |
| Lieferumfang | Hand-Hydraulikstanze Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 11 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer |
| Betätigung hydraulisch | Rundlocher bis Ø 82 mm Rechtecklocher bis 46 x 86 mm Stanzkraft 75 kN Max. Arbeitsdruck 680 bar/9850 psi Blechlocher quadratisch bis 92 x 92 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 1,75 kg |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht | 3.3 |
| Bruttogewicht | 3.36 |
| Zolltarifnummer | 84678900 |
| EAN | 4028177807914 |
| ETIM 8 | EC001085 |
| ETIM 7.0 | EC001085 |
| ECLASS 8.0 | 21049046 |
