

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.116

# Spalt-Blechlocher rund

Stand: 06.09.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.116 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.116
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2 mm
Ø-Locher	16,2 mm
Für Gewinde	M16
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.665
Zugschraube (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	11,1 mm 19 cm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,043 kg
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177807983
ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

21049047