

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.220 Blechlocher rund

Stand: 19.08.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.220 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Best.-Nr. | AS 4055.220 |
| Ausführung | Mit 3 Schneidspitzen |
| Lieferumfang | Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 2 mm |
| Ø-Locher | 20,4 mm |
| Für Gewinde | M20 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.661 |
| Zugschraube (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 0,102 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| EAN | 4028177808225 |
| ETIM 7.0 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |