

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.225 Blechlocher rund

Stand: 21.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.225 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.225
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	25,4 mm
Für Gewinde	M25
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.661
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	9,5 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,142 kg
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808249
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047