


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.441

Blechlocher Spezialkontur

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.441 - Blechlocher Spezialkontur für Stahlblech

Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4055.441
Ausführung	4-seitig abgeflacht auf 20,1 mm
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen	Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück Kein Verklemmen der Matrize
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugbolzen Kontermutter Druckmutter mit Kugellager Adapter für Hydraulik Kunststoffkoffer
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	22,5 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	0,723 kg
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808508
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047