

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.122 Kabeltrasse

Stand: 17.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.122 - Kabeltrasse für VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Best.-Nr. | VX 5302.122 |
| Nutzen | Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Alternativ verschraubbar Integrierte Multifunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsseloch-Aufnahme |
| Einsatzgebiete | Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | Am VX IT Rahmengerüst zwischen Dach- und Bodenrahmen, umlaufend In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Montagehinweis | Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich |
| Abmessung | Breite: 145 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: VX VX IT Höhe: = 2.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Gewicht/VE | 5,2 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177952720 |
| E-Number Sweden | E7238518 |
| ETIM 7.0 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |