

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3433.040

Reitersicherungselement

Stand: 25.11.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3433.040 - Reitersicherungselement

3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 3433.040
Ausführung	Easy Connect
Material	Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Berührungsschutz: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Berührungsschutz: Polyamid
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anschlussfertig vormontiertes Element inkl. der Berührungsschutzabdeckung und außen liegenden Anschlussklemmen
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Sicherungseinsätze	D III-E 33 (Passschraube)
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Bemessungsstrom max.	63 A
Hinweis	Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Abmessung	Breite: 71 mm Höhe: 251 mm
Anschluss für Rundleiter	1,5 - 16 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung	690 V (DC) 690 V, 3~
Anzahl Pole	3-polig
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)	690 V (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)	690 V (DC)
Verpackungseinheit	5 Stück
Gewicht/VE	2,495 kg
Nettogewicht	2
Bruttogewicht	2.496
Kupferanteil (kg/Stück)	0.119
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177675018
ETIM 8	EC001644
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung