

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.437

Tragschienenenschneider MC3

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Tragschienenschneider MC3

Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.



Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.437
Produktbeschreibung	Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.
Nutzen	Kostengünstiges manuelles Schneiden von Profil- und Tragschienen Erleichtert das Ablängen von Profil- und Tragschienen gegenüber dem Absägen per Hand Gratfreies Ablängen mit Exzenterhebel ohne großen Kraftaufwand Wartungsarm und langlebig
Aufstellfläche	Breite: 1.343 mm Höhe: 1.162 mm Tiefe: 312 mm
Bearbeitbares Material	Stahlblech Aluminium Kupfer
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	14 kg
Zolltarifnummer	84778095

Eigenschaften

EAN	4028177954021
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002778
----------	----------

ECLASS 8.0	36600890
------------	----------