

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.450 Ablängautomat C8

Stand: 19.10.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.450 - Ablängautomat C8

Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4050.450
Ausführung	Mit Bedienpanel
Produktbeschreibung	Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.
Nutzen	Einfache Bedienung Einfaches Einführen der Drähte Einfaches Öffnen der Vorschubrollen PC-kompatibel
Technische Daten	Einzelleiter feindrätig 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Einzelleiter eindrätig 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Für Drahtlängen 1 - 99999 mm Vorschubgeschwindigkeit 0 - 1,5 m/s Regelbare Anpresskraft der Vorschubrollen Servogleichstromantrieb
Lieferumfang	Ablängautomat C8 Software auf CD-ROM Anschlusskabel mit Stecker
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	120 VA
Maschinenabmessungen	Breite: 380 mm Höhe: 470 mm Tiefe: 360 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	20 kg
Nettogewicht	24
Bruttogewicht	24
Zolltarifnummer	84798997

Eigenschaften

EAN	4028177804845
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002778
----------	----------

ECLASS 8.0	36600890
------------	----------